

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/hydrant-52-z-wezem-20m-na-bebnie-obrotowym-p-422.html>

Numer katalogowy

A red fire extinguisher cabinet with its door open. Inside, a fire extinguisher is mounted on the wall, and a fire hose reel is visible. A white label with text is attached to the inside of the door.

HYDRANT ZAWIESZANY 52

DANE TECHNICZNE

Wskazania: choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, choroby układu pokarmowego, choroby układu moczowego, choroby układu mięśniowo-szkieletowego, choroby układu nerwowego, choroby skóry, choroby zakaźne, choroby nowotworowe, choroby autoimmunologiczne, choroby endokrynologiczne, choroby metaboliczne, choroby krwi, choroby oczu, choroby uszu, choroby nosa, choroby jamy nosowej, choroby gardła, choroby krtani, choroby tętna, choroby naczyń krwionośnych, choroby naczyń limfatycznych, choroby układu limfatycznego, choroby układu odpornościowego, choroby układu hormonalnego, choroby układu rozrodczego, choroby układu moczowego, choroby układu pokarmowego, choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia, choroby układu mięśniowo-szkieletowego, choroby układu nerwowego, choroby skóry, choroby zakaźne, choroby nowotworowe, choroby autoimmunologiczne, choroby endokrynologiczne, choroby metaboliczne, choroby krwi, choroby oczu, choroby uszu, choroby nosa, choroby jamy nosowej, choroby gardła, choroby krtani, choroby tętna, choroby naczyń krwionośnych, choroby naczyń limfatycznych, choroby układu limfatycznego, choroby układu odpornościowego, choroby układu hormonalnego, choroby układu rozrodczego.

WERSJE WYKONAWCZE HYDRANTU

WERSJE WYKONAWCZE HYDRANTU:

- prawe / drzwi prawe, otwieranie prawą ręką, przyłączyć z prawej strony, oś obrotu ramienia z prawej strony, uchwyt pod prądownicę z lewej strony/
- lewe / drzwi lewe, otwieranie lewą ręką, przyłączyć z lewej strony, oś obrotu ramienia z lewej strony, uchwyt pod prądownicę z prawej strony/

SQUAD HYDRANTU:

SKŁAD HYDRANTU:
- szafka hydrantowa
- zawór hydrantowy
- ręcznica PWH-52 wg PN-EN 671-2
- wąż tłoczny płasko składany o średnicy 52 mm

OZNAKOWANIE HYDRANTU:

OZNAKOWANIE HYDRANTU:

- tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-2
- znak bezpieczeństwa HYDRANT WĘWNIĘTRZNY wg PN-92/N-01256/01
- numer certyfikatu
- instrukcja obsługi

ZWIĄZŁO WŁĄŻA:

ZWIĄZŁO WĘŻA:
Wykonane z blachy o grubości 2 mm ułożyskowane na tulei, wyposażone w hamulec z regulowaną siłą hamowania, wychyline o 180 stopni.

ROZWIĄDZ LACIENNICZE I KOLORYSTYKA:

POWŁOKI LAKIERNICZE I KOLORYSTYKA:
 Korpus szafka, drzwi, nawiązki malowane są farbą proszkową epoksydowo-poliestrową. Grubość warstwy większa od 90 mikronów. Zgodnie z przyjętą kolorystyką dla urządzeń przeciwpożarowych cały hydrant wykonany jest w kolorze standardowym RAL 3000.

PODLĄCZENIE DO SIĘCI WODNEJ

PODŁĄCZENIE DO SIECI WODNEJ
Hydrant można podłączyć do sieci wodnej hydrantowej o średnicy 52 mm (2 cale) za pomocą zaworu hydrantowego ZH52 aluminiowego dla ciśnień do 0,8 MPa, a dla ciśnień od 0,8 MPa do 1,2 MPa należy zastosować zawór mosiężny typ FZ2B1 z nasadą aluminiową.

WYMIARY HYDRANTU:

WYMIARY HYDRANTU
Wysokość: 650 mm
Szerokość: 650 mm

Glutokoid: 720 mg