


Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/hydrant-25-z-wezem-30m-z-miejscem-na-gasnice-wersja-wertyk-p-827.html>



size=12

[illegible]

WERSJE WYKONAWCZE HYDRANTU:

- prawe (drzwi prawe - obrotowa prawą ręką, przyłącze z prawej strony, oś obrotu ramienia z prawej strony, uchwyt pod prądownicę z lewej strony)
- lewe (drzwi lewe - obrotowa lewą ręką, przyłącze z lewej strony, oś obrotu ramienia z lewej strony, uchwyt pod prądownicę z prawej strony)

SKŁAD HYDRANTU:

- szafka hydrantowa z nawijaczem, osią wodną i miejscem na gaśnicę
- zawór hydrantowy
- prądnica PW-25 wg PN-EN 671-1
- wąż tłoczny polistyrenowy o średnicy 25 mm

OZNAKOWANIE HYDRANTU:

- tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-2
- znak bezpieczeństwa HYDRANT WEWNĘTRZNY wg PN-92/N-01256.01
- numer certyfikatu
- instrukcja obsługi

ZWIĄDŁO WĘŻA:
Wykonane z blachy o grubości 2 mm ułożyskowane na osi wodnej wykonanej z mosiądzu, wyposażone w hamulec z regulowaną siłą hamowania, wychylny o 180 stopni. Oś wodna umożliwia uruchomienie hydrantu przy rozciągnięciu dowolnej długości węży użytkowego.

POWŁOKI LAKIERNICZE I KOLORYSTYKA:
Korpus szafki, drzwi, naczelnia malowane są farbą proszkową epoksydowo-poliestrową. Grubość warstwy większa od 90 mikronów. Zgodnie z życzeniem kolorystyka dla urządzeń przeciwpożarowych cały hydrant wykonany jest w kolorze standardowym RAL 3000.

PODLĄCZENIE DO SIECI WODNEJ
Hydrant można podłączyć do sieci wodnej (hydrantowej) o średnicy 52 mm / 2 cale/ za pomocą zaworu hydrantowego ZH52 aluminiowego dla ciśnień do 0,8 MPa. Dla ciśnień od 0,8 MPa do 1,2 MPa należy zastosować sieć wodną o średnicy 52 mm / 2 cale/ z zaworem mosiężnym typ PZ2BU z nasadą aluminiową oraz z przełącznikiem 52/25

WYMIARY HYDRANTU:
Wysokość: 950 mm
Szerokość: 650 mm
Głębokość: 250 mm

WYMIARY WNĘTRZNE:
Wysokość: 970 mm
Szerokość: 720 mm
Głębokość: 260 mm

WYMIARY WNEĘŻ:
Wysokość: 970 mm
Szerokość: 720 mm
Głębokość: 260 mm

UWAGA: Hydrant mocować do ściany przy pomocy czterech kołków rozporowych M10. Takie same kołki rozporowe stosować do mocowania podpory do podłogi. Szafkę wyposażyć przy pomocy listew dystansowych.